



































## Glasurit® RATIO Classic

## Ominaisuudet:

Liutinpohjainen korjausmenetelmä nopeaan, taloudelliseen ja laadukkaaseen viimeistelyyn

<b>Puhdistus</b>	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa	<b>mekaaninen ruosteenpoisto vaurioalueelta</b>	 P16-P150	541-5 Glasurit® Silikonipesuaine	 1 x	 kuivaa									
	<b>Kitti (karkea + hieno)</b>	839-20 / 20K Glasurit® RATIO- kitti valkoinen	948-36 Glasurit® Kitin kovettaja	 + 2-3%	 20-30 min. 20°C	 4 min.	 P80/P150 karkea hionta	581-90 Glasurit® Kontrolliväri musta	 P240/ P320 hieno hionta	 541-5 1x	 kuivaa						
<b>Pohja</b>		283-150 Glasurit® PKW- happopohja vaaleanbeige	352-230 Glasurit® Lisäaine	 1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	 1 harsokerros 10-15 µm	 10-15 min. 20°C	<b>Fyller</b>	285-505, -555, -655 Glasurit® HS- hiomafyller	929-55, -56 Glasurit® HS- Fyllerkovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 4:1:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 50-70 µm	 20 min. 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x
	<b>Pintamaali</b>	Glasurit® 22-linja HS-2K Pintamaali	929- Glasurit® HS- Pintamaali- kovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50-70 µm		 30 min. 60°C	<b>vaihtoehtoisesti:</b>	Glasurit® Hiomafyller 285-700 /-730 /-790						
<b>Sävy massa</b>		Glasurit® 55-linja Pintamaali	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 + 1/2	 approx. 10 min.	<b>Kirkaslakka</b>	923-255 Glasurit® HS- Kirkaslakka	929- Glasurit® HS- Pintamaali- kovettaja	352- Glasurit® Ohenne	 2:1 + 10% sekoitus- tikku	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2	 30 min. 60°C		

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia &lt; 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuote-erittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuiltamme <http://techinfo.glasurit.com> tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.