










## Reparatiesysteem met Spuitplamuur Glasurit® UP-Spritzfüller grau 1006-26







**Eigenschappen:** Reparatiesysteem met veel plamuurwerk (b.v. hagelschade).

<b>Reinigen</b>	Glasurit® KH-Entferner für Silicon und Teer 541-5	 1 x	 droog wrijven	Reparatieplek blank schuren	 P16-P150	Glasurit® Entfetter/Reiniger 700-10, Alternatief 541-5	 1 x	 droog wrijven
-----------------	---	---	---	-----------------------------	---	--	---	---

<b>Plamuur</b>	Glasurit® Ratio-Spachtel weiss 839-20 / 20K	Glasurit® Härterpaste rot 948-36	 + 2-3%	 20 °C 20-30 min.	 3-5 min.	 P80/ P150 Grof schuren
----------------	---	----------------------------------	--	---	--	---







<b>Primer</b>	Glasurit® 2K SF Grundierung 285-26	Glasurit® Grundierhärter 929-26	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 4:1:1 Maatlat	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 1 20 - 25 µm	 60°C 20 Min.	 11 min.
---------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--	--	---	---

**Alternatief:** Glasurit® UV Grundfüller grau 151-170 met een minimale laagdikte van 60 µm.

<b>Spuitplamuur</b>	Glasurit® UP-Spritzfüller grau 1006-26	Glasurit® Härter 948-22	 1400: 50	 2,5-3,0 mm 2,0-3,0 bar	 3 - 5 150 - 300 µm	 20°C 3 -4 uur 60°C 30 min.	 10 min.	 P150 Grof schuren P240- P320 Fijn schuren	<b>Let op ! Doorgesuurde plekken op verzinkt of aluminium eerst gronden met Glasurit® 2K SF Grundfüller 285-26</b>
---------------------	--	-------------------------	--	---	--	---	---	---	--

**Opmerking:** Zijn laagdiktes van > 300µm noodzakelijk, kan een tweede laag spuitplamuur na droging van de eerste laag zonder tussenschuren aangebracht worden.

**Alternatief:** Glasurit® Multi Streichplastik 839-85

<b>Grondvuller</b>	Glasurit® HS-Grundfüller 285-505, -555, -655	Glasurit® HS-Füllerhärter 929-55, -56	Glasurit® Einstellzusatz 352-	 4:1:1 Maatlat	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2	 60 °C 25 Min.	 5-10 min.	 P400 - P500
--------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	---	--	---	--	---	--

**Alternatief:** Glasurit® HS-Grundfüller / Füller 285-

<b>Aflak</b>	Glasurit® HS-2K-Decklack 22	of	Glasurit® 2-Schicht-Decklack 55	Glasurit® MS / HS Klarlack 923-	of	Glasurit® 2-Schicht-Decklack 90	Glasurit® MS / HS Klarlack 923-
--------------	-----------------------------	----	---------------------------------	---------------------------------	----	---------------------------------	---------------------------------

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website <http://techinfo.glasurit.com> of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.