




































## Glasurit® RATIO Classic

**Propriedades:** Processo de reparação à base de solvente para um acabamento rápido, económico e de qualidade

<b>Desengordurar</b>	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano	Eliminação mecânica do óxido das zonas danificadas	 P16-P150	541-5 Glasurit® Diluyente limpador de silicones e alcatrão	 1 x	 secar com pano			
	<b>Betume (grosso + fino)</b>	839-20 / 20K Glasurit® Ratio- Multibetume branco	948-36 Glasurit® Endurecedor em massa vermelho	 + 2-3%	 20-30 min. a 20 °C	 4 min.	 P80/P150 lixagem grossa	581-90 Glasurit® Guia de lixado preto	 P240/ P320 lixagem fina	 541-5 1x	 secar com pano
<b>Primário</b>	283-150 Glasurit® Primário- Aparelho fosfatante bege	352-230 Glasurit® Ativador	 1:1 régua doseadora	 HVLP 1,3-1,7 mm 2,0-3,0 bar	 1 demão fina 10-15 µm	 10-15 min a 20° C					
	<b>Primário aparelho</b>	285-505, -555, -655 Glasurit® Primário- Aparelho HS	929-55, -56 Glasurit® Endurecedor HS para Aparelho	352- Glasurit® Diluyente	 4:1:1 régua doseadora	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos 50 - 70 µm	 20 min. a 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x	 secar com pano
<b>ou alternativamente:</b> Glasurit® Primário-Aparelho 285-700 /-730 /-790											
<b>Esmalte</b>	Glasurit® Série 22 Esmalte HS 2K	929- Glasurit® Endurecedor HS	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 +10% régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos 50 - 70 µm	 30 min. a 60 °C				
	<b>Fundo</b>	Glasurit® Série 55 Sistema Bicapa	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 régua doseadora	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 + 1/2 demãos	 approx. 10 min.				
<b>Verniz</b>	923-255 Glasurit® Verniz Multi HS	929- Glasurit® Endurecedor HS	352- Glasurit® Diluyente	 2:1 +10% régua doseadora	 HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	 2 demãos	 30 min. a 60 °C				

### Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

