











Fundo Glasurit®

90- Limited Edition

90- Magic Collection

G / T

- Aplicação:** Acabamentos fundo/verniz da Série 90 que somente podem ser reproduzidos com pigmentos raramente usados. Estes pigmentos pouco usados não estão disponíveis como uma base de mistura para a máquina misturadora. As cores só estão disponíveis como cores já misturadas, no respectivo parceiro de negócios.
- Propriedades:**
- Acabamentos fundo/verniz como cores especiais que somente podem ser reproduzidas com pigmentos raramente usados.
 - Cores da linha "Glasurit Magic Collection" para criar efeitos de cores especiais.
- Observações:**
- Os tempos de evaporação podem ser reduzidos consideravelmente utilizando equipamento de secagem a ar adequado.
 - Tempo de evaporação antes da aplicação do verniz 923-: 2 - 3 min. (até a superfície ficar mate).

	Sistema de pintura		
	Passo 1	Procure o código na base de dados de cores, para determinar se é necessária uma cor de fundo específica no "Passo 1" para reproduzir a cor pretendida.	
	Relação de mistura	2 : 1 100% por vol., incluídas as 11 bases de mistura da Série 90 Edição Limitada, o verniz de mistura 90-M4 e bases de mistura adicionais, se necessário.	
	Diluyente	50% por vol. base de ajuste 93-E3 * (agitar IMEDIATAMENTE depois de adicionar a base de ajuste)	
	Viscosidade de aplicação DIN 4 a 20° C	aprox. 18 – 24 s	Tempo de vida a 20° C A mistura conservar-se-á por uma semana embalada em recipiente de plástico ou lata com interior esmaltado.
	Pistola gravimétrica Pressão de pulverização	Pistola HVLP: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bars / 0,7 bars no bico	Pistola gravimétrica compatível 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bars
	Número de demãos	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2	Espessura da película: 10-15 µm
	Evaporação a 20°C	Aprox. 5 min. depois de cada demão.	
	Secagem intermédia Secagem a 20°C Secagem com Dry Jet	Evaporação até mate depois da aplicação de cada demão.	
	Lixagem	Eliminar restos de pó mediante lixagem em seco; em seguida, esbater suavemente com uma demão vaporizada.	

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 420 gramas de COV por litro. O conteúdo COV deste produto é 419 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (<http://techinfo.glasurit.com>) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

