




































Glasurit® RATIO Classic

Egenskaper: Lösningsmedelsbaserad reparationsprocess för en snabb ekonomisk och högkvalitativ finish.

Rengöring	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torr	Mekanisk rostborttagning av skadade ytor	 P16-P150	541-5 Glasurit® Vax och Silikonborttagare	 1 x	 torka torr															
	Spackel (grov + fin)	839-20 / 20K Glasurit® Ratio Spackel vit	948-36 Glasurit® Härdarpasta	 + 2-3%	 20-30 min. vid 20°C	 4 min.	 P80/ P150 grov slipning	581-90 Glasurit® Slipkontrollfärg svart	 P240/ P320 fin slipning	 541-5 1x	 torka torr												
Grund		283-150 Glasurit® PKW Grundfyller	352-230 Glasurit® Aktivator	 1:1 mätsticka	 HVLP 1.3-1.7 mm 2.0-3.0 bar	 1 tunnt varv 10 - 15 µm		10-15 min. vid 20°C	Grundfyller	285-505, -555, -655 Glasurit® HS Grundfyller	929-55, -56 Glasurit® HS Fyller Härdare	352- Glasurit® Förtunning	 4:1:1 mätsticka	 HVLP 1.7-1.9 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 20 min. vid 60°C	 P400 - P500	 700-1 1x	 torka torr				
	Grundfyller	eller alternativt: Glasurit® Grundfyller 285-700 /-730 /-790																					
Topplack		Glasurit® Linje 22 HS-2K Täcklack	929- Glasurit® HS Täcklack Härdare	352- Glasurit® Förtunning	 2:1+10% mätsticka	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 50 - 70 µm	 30 min. vid 60 °C	Topplack	Glasurit® Linje 55 Baslack	352- Glasurit® Förtunning	 2:1 mätsticka	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 + 1/2 sprutvarv	 ca. 10 min.	Baslack	923-255 Glasurit® HS Multi Klarlack	929- Glasurit® HS Täcklack Härdare	352- Glasurit® Förtunning	 2:1+10% mätsticka	 HVLP 1.3 mm 2.0-3.0 bar	 2 sprutvarv	 30 min. vid 60 °C
	Baslack	Klarlack																					

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonuler. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

