










Glasurit® HS klarlack ultra reptålig VOC

G / K

- Produkt:** Ultra reptålig HS klarlack för Linje 90 baslack / klarlack system.
- Egenskaper:** Högt antal fasta beståndsdelar; ultra reptålig; långsiktig glansbevaring, utomordentliga vädermotståndigheter perfekt finish kvalitet, klar mycket snabbt för polering.
- Anmärkning:**
- Lämplig för reparation av ultra reptåliga original lacker.
 - Välj förtunning enligt omgivningstemperatur och storlek för objektet som skall lackeras.
 - När 925-2002 används på linje 55 baslack, tillsätt 3% av 929-93 till linje 55 mix baser.

	Lacksystem				
				Täckförmåga:	335 m ² /l vid 1 µm
	Blandningsförhållande	100 g	925-2002		
	Härdare	40 g	929-2002		
	Förtunning	20 g	352-91/-216 /-370		
	Sprutviskositet DIN 4 vid 20°C	20 – 22 s		Brukstid vid 20°C:	1 h
	Överliggande kopp Spruttryck	HVLP- Pistol överliggande kopp: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar 0.7 bar vid munstycke		Konventionell pistol: 1.3 – 1.4 mm 2.0 bar	
	Sprutvarv	2		Skiktjocklek:	40 – 60 µm
	Avluftning vid 20°C	3 – 5 minuter <u>mellan</u> sprutvarven			
	Torkning vid 60°C	40 min.			
	Infraröd (kortvåg) Infraröd (mellanvåg)	10 min. 10 – 15 min.			

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.e) klar-till-användning, är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

