

Glasurit® Koaguleringspulver

G / X

Produkt:

Vid användning av vattenbaserade produkter såsom:

- Glasurit® 90 Linje Baslack, Metallic/Solida
- Glasurit® 176-72 1K Grundfyller
- Glasurit® 1109- Stenskotts och Underredsskydd
- Glasurit® 1109- Textlack

vattnet som används för att rengöra arbetsverktyg bör samlas i passande behållare.

Dessa behållare får inte komma i kontakt med lösningsmedel.

Användning av 700-7 koaguleringspulver:

Tillsätt 2 eller 3 mått av 700-7 koaguleringspulver (c:a. 75 g) per 10 liter avfallsvatten **strö** pulvret för att fördela partiklarna jämnt för att uppnå effektivitet och rör om kort.

Efter en kort tid kommer partiklarna att koagulera och kan separeras från vätskan genom filtrering, för exempel genom ett filter med maskstorlek på c:a 80-100 microns.

När innehållet i koncentrationen i avfallsvattnet är hög, (t.ex. när vattnet inte har blivit klart efter c:a 15 minuter), tillsätt mer 700-7 koaguleringspulver. Det finns ingen risk att överdosera med 700-7.

Den koagulerade substansen måste disponeras på samma sätt som lösningsmedel baserad färg. Den klara vattendelen kan avlägsnas i vanligt avloppssystem i enlighet med lokala regler. Är du osäker kontakta lokala myndigheter.

Egenskaper:

- Glasurit® 700-7 Koaguleringspulver används för att separera fasta delar från vattnet och rengöra arbetsredskap med som använts med vattenbaserade produkter.
- Efter koagulerade vätskan har blivit separerad kan den klara vattnet användas igen för rengöring av pistoler som slutligen rengörs med rent färskt vatten.



Lacksystem

RATIO Aqua

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvarvret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

